

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23


17-полюсные вставки EPIC® M23 для контактов D-Sub на катушке для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Для контактов D-Sub на катушке

Могут использоваться в опрессовочной машине

Made in Germany



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Рациональное конфекционирование благодаря использованию D-Sub-контактов на катушке

Последнее обновление (12.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	согласно стандарта IEC 61984: 50 В
Номинальное импульсное напряжение:	0,8 кВ
Номинальный ток, А:	4 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, частично позолоченная
Количество контактов:	17 17*1mm D-Sub contacts
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм ²
Количество разъединений:	50
Температурный диапазон:	-25°С до +125°С

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub

Артикул	Обозначение	Изоляторы	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 17-полюсные, E-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)				
44420128	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	5
44420129	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	20
44420130	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	5
44420131	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	20
Изоляторы 17-полюсные, P-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)				
44420132	P-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	5
44420133	P-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	20
44420134	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	5
44420135	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	17	20

Последнее обновление (12.07.2020)

©2020 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrpgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SIGNAL M23 Изоляторы, 17 конт. D-Sub

