

Гнездовые контакты EPIC® SIGNAL M23

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей M23

Гнездовые контакты EPIC® SIGNAL M23 для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Высококачественные позолоченные контакты

Контакты с широким диапазоном фиксации

Made in Germany



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Гнездовые контакты ERIS® SIGNAL M23

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
44423356	D-SUB 1,0 machined	Гнездо 1 мм под обжатие 0,25—1,0 мм ²	-	100
74020601	-	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	-	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	-	1 мм гнездо под пайку 1 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72402600	-	1 мм гнездо под пайку 1 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
74034500	-	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	-	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
72401601	-	2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72401600	-	2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100
72404100	-	2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	10
72404000	-	2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм ²	M23 изоляторы (не D-Sub)	100

Последнее обновление (30.11.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

Гнездовые контакты EPIC® SIGNAL M23

