
Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Информация
Высококачественные позолоченные контакты
Контакты с широким диапазоном фиксации
Изготовлено в Германии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Большой диапазон размеров резьбы

Стойкий к коррозии

Максимальная защита от вибраций

Механическая стойкость

Маслостойкий

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Износостойкие

Надёжность

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
44429370	-	2 мм гнездовые контакты, проволочные пружины, для сеч. 0,5-2,5 мм²	LS1 D6, A6	-
44420104	-	2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм²	Для типа D6, A6	-
44420105	-	2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм²	Для типа D6, A6	-
44429001	-	2 мм гнездо 1,0-2,5 мм²	LS1 D6, A6	-
1 мм контакты, гнездо, обжим				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
2 мм контакты, гнездо, обжим				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм²	LS1 D6, A6	10

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1



Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.