

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей


Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Информация

Высококачественные позолоченные контакты

Контакты с широким диапазоном фиксации

Изготовлено в Германии



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Стойкий к коррозии



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Гнездовые контакты ERIC® POWER LS1

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Штук/ед. упаковки
44429370	-	2 мм гнездовые контакты, проволочные пружины, для сеч. 0,5-2,5 мм ²	LS1 D6, A6	-
44420104	-	2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм ²	Для типа D6, A6	-
44420105	-	2 мм гнездо с проволочной пружиной, 4,0 мм ²	Для типа D6, A6	-
44429001	-	2 мм гнездо 1,0-2,5 мм ²	LS1 D6, A6	-
1 мм контакты, гнездо, обжим				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм ²	Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
2 мм контакты, гнездо, обжим				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм ²	LS1 D6, A6	10

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS1

