

EPIC® SIGNAL M23 D6

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Соединитель сигнального кабеля EPIC® M23, с соединительной гайкой

Информация

Износостойкий металлический разъем со встроенным ЭМС резьбовым соединением

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



ЭМС

Преимущества

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

Используются высококачественные материалы для повышенной надежности

EPIC® SIGNAL M23 D6

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
Техника измерения, управления и регулирования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SIGNAL M23 D6**

Артикул	Обозначение	Кодировка	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
M23 D6				
44420037	M23 D6	чёрный (N)	7 - 13.5	5
75018413	M23 D6	чёрный (N)	5.0 - 7.3	5
72044030	M23 D6	чёрный (N)	7 - 10	5
72044020	M23 D6	чёрный (N)	7 - 10	20
72044000	M23 D6	чёрный (N)	9.5 - 13.5	5
72044010	M23 D6	чёрный (N)	9.5 - 13.5	20
44420038	M23 D6	красный (+20°)	7 - 13.5	5
72044230	M23 D6	красный (+20°)	7 - 10	5
72044220	M23 D6	красный (+20°)	7 - 10	20
72044200	M23 D6	красный (+20°)	9.5 - 13.5	5
72044210	M23 D6	красный (+20°)	9.5 - 13.5	20
44420036	M23 D6	голубой (-20°)	7 - 13.5	5
72044130	M23 D6	голубой (-20°)	7 - 10	5
72044120	M23 D6	голубой (-20°)	7 - 10	20
72044100	M23 D6	голубой (-20°)	9.5 - 13.5	5
72044110	M23 D6	голубой (-20°)	9.5 - 13.5	20

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SIGNAL M23 D6