

## EPIC® SIGNAL M23 F6

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Соединительная кабельная муфта EPIC® M23 для удлинения кабелей

### Информация

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



ЭМС

### Преимущества

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

Используются высококачественные материалы для повышенной надежности

### Области применения

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 F6

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Сервоприводы и конфекционированные сервокабели  
Техника измерения, управления и регулирования

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты:	IP68 (10h/1m)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® SIGNAL M23 F6**

Артикул	Обозначение	Кодировка	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
Type M23 F6 cable coupler				
44420040	M23 F6	чёрный (N)	7 - 13.5	5
75018415	M23 F6	чёрный (N)	5.0 - 7.3	5
72064030	M23 F6	чёрный (N)	7 - 10	5
72064020	M23 F6	чёрный (N)	7 - 10	20
72064000	M23 F6	чёрный (N)	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	чёрный (N)	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	красный (+20°)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	красный (+20°)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	красный (+20°)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	красный (+20°)	9.5 - 13.5	5
44420039	M23 F6	голубой (-20°)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	голубой (-20°)	7 - 10	5
72064100	M23 F6	голубой (-20°)	9.5 - 13.5	5

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® SIGNAL M23 F6

