# EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-A 10, H-A 16, H-A 32 и H-A 48.



Механическая стойкость

Надёжность

Водонепроницаемые

## Характеристики

Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом
Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
Защитная крышка из полимера для корпусов H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002314<br>Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314<br>Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя |

## Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

| Артикул | Обозначение | Описание | Винты | Крепежный шнур | Скоба | Материал | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С винтами для накладных, фиксированных и подвижных корпусов H-A 10-32 | | | | | | | |
| 10457700 | H-A 10 KDB | для корпуса H-A 10 | 2 | - | - | Пластмасса | 5 |
| 10469700 | H-A 16 KDB | для корпуса H-A 16 | 2 | - | - | Пластмасса | 5 |
| 10481700 | H-A 32 KDB | для корпуса H-A 32 | 4 | - | - | Пластмасса | 5 |
| 10457500 | H-A 10 KDBF | для корпуса H-A 10 | 2 | с кабельным наконечником | - | Пластмасса | 5 |
| 10469500 | H-A 16 KDBF | для корпуса H-A 16 | 2 | с кабельным наконечником | - | Пластмасса | 5 |
| 10481500 | H-A 32 KDBF | для корпуса H-A 32 | 4 | с кабельным наконечником | - | Пластмасса | 10 |
| Со скобой для корпуса H-A 10-32 – верхняя часть штекера | | | | | | | |
| 10457800 | H-A 10 KDT | для корпуса H-A 10 | - | - | 2 стопорных крюка | Пластмасса | 5 |
| 10469800 | H-A 16 KDT | для корпуса H-A 16 | - | - | 2 стопорных крюка | Пластмасса | 5 |
| 10481800 | H-A 32 KDT | для корпуса H-A 32 | - | - | 4 стопорных крюка | Пластмасса | 5 |
| 10457600 | H-A 10 KDTF | для корпуса H-A 10 | - | с петлей | 2 стопорных крюка | Пластмасса | 5 |
| 10469600 | H-A 16 KDTF | для корпуса H-A 16 | - | с петлей | 2 стопорных крюка | Пластмасса | 5 |
| 10481600 | H-A 32 KDT | для корпуса H-A 32 | - | с петлей | 4 стопорных крюка | Пластмасса | 10 |

Последнее обновление (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A







Последнее обновление (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16