

## EPIC® Защитная крышка для корпусов Н-В

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами Н-В 6, Н-В 10, Н-В 16, Н-ВА 24 и Н-В 32.



Механическая стойкость



Надёжность



Водонепроницаемые

### Характеристики

Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом

Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю

Защитная крышка из полимера для корпусов Н-В 6, Н-В 10, Н-В 16, Н-В 24, Н-В 32

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002314

Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314

Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® Защитная крышка для корпусов Н-В**

Артикул	Обозначение	Описание	Винты	Крепежный шнур	Скоба	Материал	Штук/ед. упаковки
<b>С винтами для корпуса Н-В 6-24</b>							
10015000	Н-В 6 KDB	Для корпуса Н-В 6	2	с петлей	-	Пластмасса	10
10047000	Н-В 10 KDB	Для корпуса Н-В 10	4	с петлей	-	Пластмасса	10
10087000	Н-В 16 KDB	Для корпуса Н-В 16	4	с петлей	-	Пластмасса	5
10118000	Н-В 24 KDB	Для корпуса Н-В 24	4	с петлей	-	Пластмасса	5
<b>Со скобой для корпуса Н-В 6-24 – с винтами</b>							
10016500	Н-В 6 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 6	-	с петлей	Продольная скоба	Пластмасса	10
10048500	Н-В 10 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 10	-	с петлей	Поперечная скоба	Пластмасса	10
10088500	Н-В 16 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 16	-	с петлей	Поперечная скоба	Пластмасса	5
10119500	Н-В 24 KDT	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 24	-	с петлей	Поперечная скоба	Пластмасса	5
<b>С винтами для корпуса Н-В 6-24 – со скобой</b>							
10015100	Н-В 6 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 6	2	с петлей	-	Пластмасса	10
10047100	Н-В 10 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 10	4	с петлей	-	Пластмасса	10
10087100	Н-В 16 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 16	4	с петлей	-	Пластмасса	10
10118100	Н-В 24 KDBP	Для корпуса-верхняя часть штекера Н-В 24	4	с петлей	-	Пластмасса	5
<b>С винтами для корпуса Н-В 10-32</b>							
10048700	Н-В 10 KDBF	Для корпуса Н-В 10	2	с петлей	-	Пластмасса	10
10088700	Н-В 16 KDBF	Для корпуса Н-В 16	2	с петлей	-	Пластмасса	10
10118700	Н-В 24 KDBF	Для корпуса Н-В 24	2	с петлей	-	Пластмасса	10
10118020	Н-В 32 / Н-А 48 KDBF	для корпусов Н-В 32/Н-А 48	4	с петлей	-	Пластмасса	10
<b>Со скобой для корпуса Н-В 10-24 – с винтами</b>							
10048600	Н-В 10 KDTF	Для корпуса-верхняя часть	-	с петлей	Продольная скоба	Пластмасса	10

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**ERIC® Защитная крышка для корпусов Н-В**

Артикул	Обозначение	Описание	Винты	Крепежный шнур	Скоба	Материал	Штук/ед. упаковки
		штекера Н-В 10					
10088600	Н-В 16 KDTF	Для корпуса- верхняя часть штекера Н-В 16	-	с петель	Продольная скоба	Пластмасса	10
10118600	Н-В 24 KDTF	Для корпуса- верхняя часть штекера Н-В 24	-	с петель	Продольная скоба	Пластмасса	10

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® Защитная крышка для корпусов H-B

