

## EPIC® H-A 3 AGS

Инновационные корпуса из металла и полимеров

The robust angular housing for placement in rectangular connectors can be used, for example, in electronic laboratories.

### Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов

Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

### Характеристики

H-A case: Wall base

1 скоба

Ввод кабеля под углом

Вкл. плоское уплотнение

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 AGS

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Корпус: термопласт, серый или черный Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-A 3 AGS**

Артикул	PL_BEZEICHNUNGARTIKEL	M	Материал	Цвет
H-A корпуса: корпус накладной (ввод кабеля под углом)				
10423500	H-A 3 Mags	-	Литьё из цинкового сплава	серый
10423100	H-A 3 Ags	-	Термопласт	чёрный
10423000	H-A 3 Ags	-	Термопласт	серый

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® H-A 3 AGS**