

## EPIC® H-A 3 AGS

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Прочный угловой корпус для установки в прямоугольные штекерные соединители может использоваться, например, в лабораториях электроники.

### Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов

Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

### Характеристики

H-A case: Wall base

1 скоба

Ввод кабеля под углом

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 AGS

Вкл. плоское уплотнение

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус:

литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Корпус: термопласт, серый или черный

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## EPIC® H-A 3 AGS

Артикул	Обозначение	М	Материал	Цвет	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус накладной (ввод кабеля под углом)					
10423500	H-A 3 Mags	AG	Литьё из цинкового сплава	серый	10
10423100	H-A 3 Ags	AG	Термопласт	чёрный	10
10423000	H-A 3 Ags	AG	Термопласт	серый	10

Последнее обновление (03.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® H-A 3 AGS**