

## EPIC® H-A 3 AGSV с открытым дном

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Прочный корпус с открытой нижней стороной и двумя кабельными вводами может использоваться в системах управления или другом оборудовании в условиях ограниченного пространства.

### Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов  
Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

### Характеристики

Корпус фиксированный

1 скоба

2 ввода для кабеля

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 AGSV с открытым днищем

Тип: с открытым днищем  
Вкл. плоское уплотнение

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Корпус: термопласт, серый или черный Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## ERIC® Н-А 3 AGSV с открытым днищем

Артикул	Обозначение	М	Материал	Цвет	Штук/ед. упаковки
Н-А корпуса: корпус фиксированный (с открытым днищем)					
19517200	Н-А 3 MAgsV M20	20	Литьё из цинкового сплава	серый	10
19515200	Н-А 3 AgsV M20	20	Термопласт	серый	10

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® H-A 3 AGSV с открытым днищем**

