

EPIC® H-A 3 AGSV


Инновационные корпуса из металла и полимеров

Прочный компактный базовый корпус состоит из скобы и кабельного ввода и идеально подходит для кабелей питания в условиях ограниченного пространства.

Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов

Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус фиксированный

1 скоба

1 ввод для кабеля

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Типы с/ без резьбового соединения

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус:

литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Корпус: термопласт, серый или черный

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 3 AGSV

Артикул	Обозначение	M	PG	Материал	Цвет	Кабельный ввод	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)								
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Термопласт	серый	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	да	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Термопласт	серый	да	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Термопласт	серый	да	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	да	3 - 13.5	10

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 AGSV

