

EPIC® H-A 3 MEGS


Инновационный корпус из металла

EPIC® Rectangular connector, insert housing angled, with counter nut, IP68, zinc diecasting

Информация

Инновационный ввинчиваемый корпус

Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Механическая стойкость



Износостойкие

Преимущества

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The built-in housing is mateable by many commercially available hood housings.

With side cable entry for orderly cable routing and to prevent excessive bending of the cable.

Simple mounting on the enclosure by screwing in and fixing with locknut.

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

Последнее обновление (30.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MEGS

Области применения

To protect the connector insert from environmental influences.
For use with many EPIC® rectangular connector inserts.
For power supply connection of devices and machines in various applications.
Withstands high environmental and mechanical stresses.
Suitable for outdoor use.

Характеристики

Накручиваемый корпус, включая плоский уплотнитель и контргайку
1 скоба

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Корпус: термопласт, серый или черный Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 3 MEGS

Штук/ед. упаковки	Материал	Обозначение	Артикул
10	Литьё из цинкового сплава	EPIC H-A 3 MEGS	10422506