


EPIC® H-A 3 MTG

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Компактный прочный корпус из металла идеально подходит для использования с прямоугольным штекерным соединителем для подачи питания в условиях ограниченного пространства.

Информация

Прочный корпус из металла небольшого размера
Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления
Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус
Винты для продольной скобы
Ввод кабеля прямо

Последнее обновление (13.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTG

Типы с/ без резьбового соединения

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус:

литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.

№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® Н-А 3 МТГ

Артикул	Обозначение	М	PG	Материал	Цвет	Кабельный ввод	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
Н-А корпуса: корпус – верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля)								
10512100	Н-А 3 МТgv	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
10426500	Н-А 3 МТgv	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	да	6.5 - 12	10
19512100	Н-А 3 МТgv M20	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
19426500	Н-А 3 МТgv M20	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	да	3 - 13.5	10

Последнее обновление (13.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16