

## EPIC® H-A 3 MTGVV

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Корпус из металла для монтажа в прямоугольный штекерный соединитель может выпускаться с кабельным отводом или без него.

### Информация

Прочный корпус из металла небольшого размера  
Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The coupling housing is mateable with many commercially available hood housings.

The integrated SKINTOP® cable gland made of brass is used for sealing and strain-relieving cable entry. Compared to enclosures where the cable gland is added separately, the overall size of the enclosure is more space-saving.

The locking is done single lever.

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

### Области применения

To protect the connector insert from environmental influences.

For use with many EPIC® rectangular connector inserts.

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 MTGVB

For power supply connection of devices and machines in various applications.  
Withstands high environmental and mechanical stresses.

### Характеристики

Корпус подвижный  
1 скоба  
Ввод кабеля прямо  
Типы с/ без резьбового соединения

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-A 3 MTGVB**

Артикул	Обозначение	M	PG	Материал	Цвет	Кабельный ввод	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус подвижный (прямой ввод кабеля)								
10512900	H-A 3 MTgvb	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
10429500	H-A 3 MTgvb	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	да	6.5 - 12	10
19512900	EPIC® H-A 3 MTgvb M20	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
19429500	EPIC® H-A 3 MTgvb M20	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	да	3.0 - 13.5	10

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-A 3 MTGVB

