


EPIC® H-A 3 MTS

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Компактный корпус из металла идеально подходит для использования в системах управления для подачи питания в условиях ограниченного пространства.

Информация

Прочный корпус из металла небольшого размера
Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The hood housing is mateable with many commercially available housings (panel-mount base, surface-mount base or coupler hood housings).

Locking is via single lever on the counterpart.

With threaded hole for use with a corresponding cable gland.

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

Области применения

To protect the connector insert from environmental influences.

For use with many EPIC® rectangular connector inserts.

Последнее обновление (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTS

For power supply connection of devices and machines in various applications.
Withstands high environmental and mechanical stresses.

Характеристики

Корпус
Винты для продольной скобы
Ввод кабеля сбоку
Типы с/ без резьбового соединения
Корпуса из металла

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: литье из цинкового сплава с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 3 MTS

Артикул	Обозначение	M	PG	Материал	Цвет	Кабельный ввод	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку)								
10512300	H-A 3 MTS 11	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
10427500	H-A 3 MTS 11 крл	-	11	Литьё из цинкового сплава	серый	да	6.5 - 12	10
19512300	H-A 3 MTS M20	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	-	-	10
19427500	H-A 3 MTS M20 крл.	20	-	Литьё из цинкового сплава	серый	да	3 - 13.5	10
10422507	H-A 3 MTSV 7-13	-	-	Литьё из цинкового сплава	серый	да	7.0 - 13.0	10

Последнее обновление (04.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16