

EPIC® H-A 3 TGVV

Инновационные корпуса из металла и полимеров

The robust plastic cable coupler hood for rectangular connectors with a direct cable entry and one lever is ideal for use in control systems.

Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов
Класс защиты UL50E, испытано



Водонепроницаемые



Износостойкие



Механическая стойкость



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Корпус из термопласта или металла для электроснабжения в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления
Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус подвижный
1 скоба
Ввод кабеля прямо

Последнее обновление (05.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TGVB

Типы с/ без резьбового соединения

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Материал:	thermoplastic, grey, black Lever: zinc-plated steel
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® H-A 3 TGVV

Артикул	PL_BEZEICHNUNG ARTIKEL	M	PG	Материал	Цвет	Кабельный ввод	Диапазон зажима кабелей
10429200	H-A 3 Tgvb	-	11	Термопласт	чёрный	-	-
10429000	H-A 3 Tgvb	-	11	Термопласт	серый	-	-
10620300	H-A 3 Tgvb	-	11	Термопласт	чёрный	да	6.5 - 12
10429100	H-A 3 Tgvb	-	11	Термопласт	серый	да	6.5 - 12
19429200	H-A 3 Tgvb M20	20	-	Термопласт	чёрный	-	-
19429000	H-A 3 Tgvb M20	20	-	Термопласт	серый	-	-

Последнее обновление (05.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 TGVB