

EPIC® H-A 3 TS

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Прочный компактный корпус из пластика с боковым кабельным вводом подходит для станкостроения и приборостроения.

Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов

Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус

Винты для продольной скобы

Ввод кабеля сбоку

Типы с/ без резьбового соединения

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Термопласт серый, черный Скоба: оцинкованная сталь

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-A 3 TS

Артикул	Обозначение	M	PG	Материал	Цвет	Кабельный ввод	Диапазон зажима кабелей	Штук/ед. упаковки
10427300	H-A 3 Ts	-	11	Термопласт	чёрный	-	-	10
10427000	H-A 3 Ts	-	11	Термопласт	серый	-	-	10
10620600	H-A 3 Ts	-	11	Термопласт	чёрный	да	6.5 - 12	10
10427100	H-A 3 Ts	-	11	Термопласт	серый	да	6.5 - 12	10
19427300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Термопласт	чёрный	-	-	10
19427000	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	Термопласт	серый	-	-	10

EPIC® H-A 3 TS