

EPIC® H-A 3 TS

Инновационные корпуса из металла и полимеров

Прочный компактный корпус из пластика с боковым кабельным вводом подходит для станкостроения и приборостроения.

Информация

Легкий пластиковый корпус, устойчивый к воздействию химикатов

Класс защиты UL50E, испытано



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Корпус из пластика или металла для безопасных штекерных соединений в ограниченном пространстве

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Электронная лаборатория

Характеристики

Корпус

Винты для продольной скобы

Ввод кабеля сбоку

Типы с/ без резьбового соединения

Последнее обновление (15.06.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 TS

Техническая информация

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя |
| Материал: | Термопласт серый, черный Скоба: оцинкованная сталь |
| Класс защиты: | IP 65 (в закрытом виде) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный) |
| VDE-испытания: | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770 |
| Температурный диапазон: | от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-A 3 TS**

| Артикул | Обозначение | M | PG | Материал | Цвет | Кабельный ввод | Диапазон зажима кабелей | Штук/ед. упаковки |
|----------|-----------------|----|----|------------|--------|----------------|-------------------------|-------------------|
| 10427300 | H-A 3 Ts | - | 11 | Термопласт | чёрный | - | - | 10 |
| 10427000 | H-A 3 Ts | - | 11 | Термопласт | серый | - | - | 10 |
| 10620600 | H-A 3 Ts | - | 11 | Термопласт | чёрный | да | 6.5 - 12 | 10 |
| 10427100 | H-A 3 Ts | - | 11 | Термопласт | серый | да | 6.5 - 12 | 10 |
| 19427300 | H-A 3 MTSV 7-13 | 20 | - | Термопласт | чёрный | - | - | 10 |
| 19427000 | H-A 3 MTSV 7-13 | 20 | - | Термопласт | серый | - | - | 10 |

Последнее обновление (15.06.2023)

©2023 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-A 3 TS

