


## EPIC® H-A 32 AG

Прочные корпуса для 2-х изоляторов

Корпус из металла для прямоугольных штекерных соединителей вмещает две узких вставки и идеально подходит для компактного монтажа, например, в лабораториях электроники.

### Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 32



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Для двух изоляторов серии H-A, H-D или STA, экономия места при монтаже

### Области применения

Машино- и станкостроение  
Техника управления

### Характеристики

H-A case: Wall base  
2 поперечные скобы  
Вкл. плоское уплотнение

## EPIC® H-A 32 AG

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевое литье, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## EPIC® H-A 32 AG

Артикул	Обозначение	M	Packaging unit
H-A корпуса: корпус накладной (поперечная скоба)			
10472000	H-A 32 AG	AG	5

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16