



EPIC® H-A 48 SGR

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

Чрезвычайно гибкий корпус из металла может вмещать три вставки и идеально подходит для систем управления или станкостроения и приборостроения.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность. Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 531 12083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления

Характеристики

Корпус фиксированный
2 поперечные скобы
1 ввод для кабеля

EPIC® H-A 48 SGR

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 48 SGR

Артикул	Обозначение	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус фиксированный (1 ввод кабеля, поперечная скоба)					
10633800	H-A 48 SGR 29	-	29	да	1
19638600	H-A 48 SGR M40	40	-	-	1