



EPIC® H-A 48 SGRL

Прочные корпуса для 3-х изоляторов

Базовый корпус с двумя кабельными вводами и двумя поперечными скобами может вмещать три вставки и использоваться, например, в системах управления.

Информация

Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 48



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

Преимущества

Три различных изолятора, подходящих для H-A 16, могут быть смонтированы в этом корпусе. Высокая универсальность. Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 531 12083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления

Характеристики

Корпус фиксированный
2 поперечные скобы
2 ввода для кабеля

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGRL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 48 SGRL

Штук/ед. упаковки	М	Обозначение	Артикул
1	40	H-A 48 SGRL M40	19639600
H-A корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабеля, поперечная скоба)			