

EPIC® H-A 4

H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²

Прочная вставка имеет простое в обслуживании винтовое соединение и подходит, например, для применения в системах управления.

Информация

Изоляторы для трехфазного тока с нейтральным проводником легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля
Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Время на монтаж



Место для монтажа



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.

Простое винтовое соединение

Прямой ввод кабеля, простое подсоединение

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 4

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Приборостроение

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Номинальное напряжение, В:

IEC: 400 В

UL: 600 В

CSA: 600 В

Номинальное импульсное напряжение:

4 кВ

Номинальный ток, А:

IEC: 23 А

UL: 10 А

CSA: 10 А

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

1,5–4 мОм

Контакты:

Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов:

4 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

Винтовое соединение: 0,5–2,5 мм² (2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

Длина удаленной изоляции (мм):

6

Количество разъединений:

100

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-A 4

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 4 винтовое соединение				
10431000	H-A 4 SS	Штыревой контакт	1-4	10
10432000	H-A 4 BS	Гнездо	1-4	10

EPIC® H-A 4

