EPIC® H-B 10 SDR-BO


Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Прочный низкий корпус из металла содержит винт для прямой скобы и кабельный ввод. Он подходит для использования в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Защитная крышка из металла с надежной скобой
Класс защиты UL50E, испытано





- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Механическая стойкость
- Износостойкие
- Водонепроницаемые

Преимущества

Наименьший корпус с двумя поперечными скобами. Подходящие корпуса для любого применения

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Характеристики

Последнее обновление (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 SDR-BO

Фиксированный корпус, низкий
Винты для поперечных скоб
1 ввод для кабеля
Защитная крышка из металла

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (заблокирован) IP 40 (крышка закрыта) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-B 10 SDR-BO

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, винты для поперечных скоб)				
10036000	H-B 10 SDR-BO 16	-	16	10
19036000	H-B 10 SDR-BO M20	20	-	10
19036100	H-B 10 SDR-BO M25	25	-	10

Последнее обновление (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16