
EPIC® H-B 16 SGRLH-LB


Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Прочный корпус из металла с одной продольной скобой и двумя кабельными вводами идеально подходит для использования в системах освещения и акустических системах.

Информация

Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
Для легкого подключения двух кабелей
Класс защиты UL50E, испытано





Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов
Больше пространства для внутренней разводки

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Переработка пластмасс

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

Характеристики

Фиксированный корпус, высокий
1 продольная скоба
2 ввода для кабеля

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) UL50 тип 12 (с защелкой)
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70111200	H-B 16 SGRLH-LB 21	-	21	5
70111400	H-B 16 SGRLH-LB 29	-	29	5
79111200	H-B 16 SGRLH-LB M25	25	-	5
79111400	H-B 16 SGRLH-LB M32	32	-	5

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16