

## EPIC® H-B 16 TGB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт



Прочный универсальный корпус из металла для использования в полимерной промышленности состоит из двух поперечных скоб и прямого кабельного ввода.

### Информация

Рёбристая поверхность для удобного вытаскивания штекера

Для соединения с аналогом со встроенной крышкой

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Две двойные скобы для повышенной безопасности

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Переработка пластмасс

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TGB

### Характеристики

Корпус низкий, верхняя часть штекера  
2 поперечные скобы  
Ввод кабеля прямо  
Типы с / без промежуточного штуцера

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.  
№:B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 16 TGB

| Артикул                                                                            | Обозначение    | M  | PG | Промежуточный штуцер | Штук/ед. упаковки |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----------------------|-------------------|
| H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (прямой ввод кабеля, поперечные скобы) |                |    |    |                      |                   |
| 10081000                                                                           | H-B 16 TGB 21  | -  | 21 | да                   | 5                 |
| 19081000                                                                           | H-B 16 TGB M25 | 25 | -  | -                    | 5                 |