


## EPIC® H-B 48 AD-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The robust, large housing consists of the pivots for a single lever, a seal and a thermoplastic cap and is suitable for investment construction applications.



### Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Переработка пластмасс

### Характеристики

H-A case: Wall base  
1 продольная скоба  
Защитная крышка из полимера  
Вкл. плоское уплотнение

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## EPIC® H-B 48 AD-LB

Артикул	Обозначение	
H-B корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)		
10152000	H-B 48 AD-LB	-

Последнее обновление (01.03.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16