


EPIC® H-B 48 AD-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

The robust, large panel mount base consists of the housing, a single lever, a seal and a thermoplastic cap and is suitable for investment construction applications.



Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Переработка пластмасс

Характеристики

H-A case: Wall base

1 продольная скоба

Защитная крышка из полимера

Вкл. плоское уплотнение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый

Скоба: оцинкованная сталь

Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

EPIC® H-B 48 AD-LB

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 48 AD-LB

Артикул	Обозначение	М	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус накладной (защитная крышка, продольная скоба)			
10152000	H-B 48 AD-LB	AG	1