


EPIC® H-B 48 AG-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

Большой корпус штекера для двух вставок обеспечивает питание и передачу данных в одном компоненте. Он может использоваться, например, в полимерной промышленности.



Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Переработка пластмасс

Характеристики

H-A case: Wall base
1 продольная скоба
Вкл. плоское уплотнение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 AG-LB

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 48 AG-LB

Артикул	Обозначение	M	Packaging unit
H-B корпуса: корпус накладной (продольная скоба)			
10161000	H-B 48 AG-LB	AG	1

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16