


EPIC® H-B 48 SDR-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

Большой корпус для монтажа двух вставок состоит из продольной скобы, кабельного ввода и термопластичной крышки.



Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере
Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 53112083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Переработка пластмасс

Характеристики

Корпус фиксированный
1 продольная скоба
1 ввод для кабеля
Защитная крышка из полимера

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

EPIC® H-B 48 SDR-LB

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-B 48 SDR-LB

Артикул	Обозначение	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, продольная скоба)				
10167000	H-B 48 SDR 29	-	29	1
10167100	H-B 48 SDR 36	-	36	1
19167000	H-B 48 SDR M32	32	-	1
19167100	H-B 48 SDR M40	40	-	1