


## EPIC® H-B 48 SDRL-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

Большой прочный корпус с двумя кабельными вводами, одной продольной скобой и термопластичной крышкой идеально подходит для использования в полимерной промышленности.



### Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере  
Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 53112083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Переработка пластмасс

### Характеристики

Корпус фиксированный  
1 продольная скоба  
2 ввода для кабеля  
Защитная крышка из полимера

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
Скоба: оцинкованная сталь  
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 48 SDRL-LB

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-B 48 SDRL-LB**

| Артикул                                                                                    | Обозначение     | M  | PG | Штук/ед. упаковки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------------------|
| H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба) |                 |    |    |                   |
| 10168000                                                                                   | H-B 48 SDRL 29  | -  | 29 | 1                 |
| 10168100                                                                                   | H-B 48 SDRL 36  | -  | 36 | 1                 |
| 19168000                                                                                   | H-B 48 SDRL M32 | 32 | -  | 1                 |
| 19168100                                                                                   | H-B 48 SDRL M40 | 40 | -  | 1                 |

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16