



EPIC® H-B 48 SGR-LB

Корпуса типа H-B для 2 изоляторов

Прочный корпус на две вставки состоит из продольной скобы и кабельного ввода и предназначен для использования в полимерной промышленности.



Преимущества

Большой износостойкий корпус для 2-х изоляторов, электропитание и передача данных в одном штекере
Возможно увеличение корпуса с M40 на M50 со SKINTOP 53112083 (диапазон зажимов 27–35 мм)

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Переработка пластмасс

Характеристики

Корпус фиксированный
1 продольная скоба
1 ввод для кабеля

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Температурный диапазон:

от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

EPIC® H-B 48 SGR-LB

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-B 48 SGR-LB

Артикул	Обозначение	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (1 ввод для кабеля, продольная скоба)				
10165000	H-B 48 SGR 29	-	29	1
10165100	H-B 48 SGR 36	-	36	1
19165000	H-B 48 SGR M32	32	-	1
19165100	H-B 48 SGR M40	40	-	1

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16