


## EPIC® H-B 6 SDRL-LB

Корпуса типа H-B. Промышленный стандарт

Прочный универсальный базовый корпус с двумя кабельными вводами и одной продольной скобой может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования или в системах управления.

### Информация

Защитная крышка из металла с надежной скобой  
Класс защиты UL50E, испытано



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Износостойкие



Водонепроницаемые

### Преимущества

Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов рассчитанных на высокие токи

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Техника управления  
Переработка пластмасс

### Характеристики

Фиксированный корпус, низкий

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 6 SDRL-LB

1 продольная скоба  
2 ввода для кабеля  
Защитная крышка из металла

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437  
ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437  
Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал:

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
Скоба: оцинкованная сталь  
Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)  
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (заблокированный)

VDE-испытания:

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац.  
№:В437  
UL-испытан:  
Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## EPIC® H-B 6 SDRL-LB

Артикул	Обозначение	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10009000	H-B 6 SDRL-LB 16	-	16	10
19009000	H-B 6 SDRL-LB M20	20	-	10
79016600	H-B 6 SDRL-LB M25	25	-	10

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16