

EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение




Изоляторы для легкой сборки

Вставка с пружинным соединением может применяться в системах с высоким напряжением и током и отличается чрезвычайной надежностью.

Информация

Изоляторы для универсального применения

Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением

Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Области применения

Машиностроение

Переработка пластмасс

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение

Классификация ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	1,5–4 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	16 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	7
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BE 32 Пружинное соединение

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BE 32 пружинное соединение					
10400400	EPIC® H-BE 16 SF 17-32	Штыревой контакт	да	17-32	5
10401400	EPIC® H-BE 16 BF 17-32	Гнездо	да	17-32	5