

EPIC® H-BVE 10


Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

Многополюсная вставка обеспечивает кратковременный режим для отключения нагрузки и может использоваться в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Многоконтактные изоляторы с коммутационными контактами

Возможно отключение под нагрузкой



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Коммутационные контакты размыкают соответствующий подвод электропитания до разъединения рабочих контактов
Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

Области применения

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 630 В

UL: 600 В

CSA: 600 В

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 10

Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	10 + 2 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	8
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BVE 10

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-BVE 10 винтовое соединение					
10270010	H-BVE 10 SS	Штыревой контакт	да	10 + 2	5
10271010	H-BVE 10 BS	Гнездо	да	10 + 2	5
10270110	H-BVE 10 SS	Штыревой контакт	-	10 + 2	5
10271110	H-BVE 10 BS	Гнездо	-	10 + 2	5

EPIC® H-BVE 10

