


EPIC® H-BVE 10

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

Многополюсная вставка обеспечивает кратковременный режим для отключения нагрузки и может использоваться в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Многоконтактные изоляторы с коммутационными контактами
Возможно отключение под нагрузкой



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Коммутационные контакты размыкают соответствующий подвод электропитания до разъединения рабочих контактов
Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

Области применения

Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 630 В

UL: 600 В

CSA: 600 В

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 10

| | |
|--------------------------------|---|
| Номинальный ток, А: | IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A |
| Степень загрязнения: | 3 |
| Переходное сопротивление: | < 2 МОм |
| Контакты: | Медный сплав, посеребрённые |
| Количество контактов: | 10 + 2 + PE |
| Допустимые сечения жил кабеля: | Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ² |
| Длина удаленной изоляции (мм): | 8 |
| Количество разъединений: | 100 |
| VDE-испытания: | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770 |
| Температурный диапазон: | от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C |

Комментарий

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BVE 10

| Артикул | Обозначение | Тип контакта | Защита жилы | Количество рабочих контактов | Штук/ед. упаковки |
|------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| H-BVE 10 винтовое соединение | | | | | |
| 10270010 | H-BVE 10 SS | Штыревой контакт | да | 10 + 2 | 5 |
| 10271010 | H-BVE 10 BS | Гнездо | да | 10 + 2 | 5 |
| 10270110 | H-BVE 10 SS | Штыревой контакт | - | 10 + 2 | 5 |
| 10271110 | H-BVE 10 BS | Гнездо | - | 10 + 2 | 5 |

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-BVE 10

