


EPIC® H-BVE 3

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами

Многополюсная вставка содержит переключающие контакты с задержкой, которые прерывают подачу питания до размыкания рабочих контактов.

Информация

Многоконтактные изоляторы с коммутационными контактами
Возможно отключение под нагрузкой



Машиностроение, промышленное оборудование



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Изоляторы на высокое напряжение с двумя дополнительными коммутационными контактами
Коммутационные контакты размыкают соответствующий подвод электропитания до разъединения рабочих контактов

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Машиностроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 630 В

UL: 600 В

Последнее обновление (27.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

Номинальное импульсное напряжение:	CSA: 600 В 6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 А UL: 16 А CSA: 16 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	3 + 2 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ²
Длина удаленной изоляции (мм):	8
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:В437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

Комментарий

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-BVE 3

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Защита жилы	Количество рабочих контактов	Packaging unit
H-BVE 3 винтовое соединение					
10210010	H-BVE 3 SS	Штыревой контакт	да	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	Гнездо	да	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	Штыревой контакт	-	3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	Гнездо	-	3 + 2	10

Последнее обновление (27.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-BVE 3
