

EPIC® H-D 15 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов


Вставка H-D для штампованных и крученых обжимных контактов представляет собой идеальный и надежный выбор для использования в системах управления.

Информация

Могут использоваться в опрессовочной машине

Подходит для контактов на катушке

Made in Europe



Место для монтажа



Износостойкие

Преимущества

Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 250 В

UL: 250 В

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 15 для штампованных контактов

Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 A UL: 10 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	15 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм ²
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-D 15 для штампованных контактов

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11255000	H-D 15 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1-15	5
11256000	H-D 15 BCG	Гнездо	Штампованные	1-15	5