
EPIC® H-D 25 для точёных контактов


Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов


Вставка для штекеров идеально подходит для использования в областях, требующих большого количества контактов. К ним относится, например, станкостроение и приборостроение.

Информация

Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом
Изготовлено в Германии







Машиностроение, промышленное оборудование

Место для монтажа

Износостойкие

Преимущества

Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

Области применения

Машино- и станкостроение
Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 25 для точёных контактов

Номинальное напряжение, В:	IEC: 250 В UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 A UL: 10 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	25 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм^2
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 25 для точёных контактов

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11283300	H-D 25 SCM	Штыревой контакт	Точёные	1–25	5
11282300	H-D 25 BCM	Гнездо	Точёные	1–25	5

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.