
EPIC® H-D 40 для штампованных контактов


Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов


Вставка со штампованными контактами может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования или в системах освещения и акустических системах.

Информация

Могут использоваться в опрессовочной машине
Подходит для контактов на катушке
Made in Europe







Машиностроение, промышленное оборудование

Место для монтажа

Износостойкие

Преимущества

Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Последнее обновление (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 40 для штампованных контактов

Номинальное напряжение, В:	IEC: 250 В UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 A UL: 10 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	40 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм^2
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 40 для штампованных контактов

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11265000	H-D 40 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1–40	5
11266000	H-D 40 BCG	Гнездо	Штампованные	1–40	5

©2024 Lapp Group - all rights reserved.