


## ERIC® H-D 64 для штампованных контактов

Многополюсные вставки для штампованных обжимных контактов

Вставка с 64 штампованными контактами предназначена для прямоугольных штекерных соединителей в системах освещения и акустических системах.

### Информация

Могут использоваться в опрессовочной машине  
Подходит для контактов на катушке



Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Износостойкие

### Преимущества

Изоляторы серии H-D разработаны для применения там, где необходима большая плотность размещения контактов

### Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 250 В

Последнее обновление (09.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-D 64 для штампованных контактов**

	UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 А UL: 10 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	64 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup>
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® H-D 64 для штампованных контактов**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11270000	H-D 64 SCG	Штыревой контакт	Штампованные	1–64	5
11271000	H-D 64 BCG	Гнездо	Штампованные	1–64	5

Последнее обновление (09.04.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16