

## EPIC® H-D 8

Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов



Мощная и компактная стандартная вставка имеет контакты заземления с винтовым соединением и подходит для использования, например, в системах управления.

### Информация

Компактный силовой стандартный изолятор

Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом

Made in Germany



Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Износостойкие

### Преимущества

Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками

Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Заземляющий контакт с винтовым зажимом

### Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Последнее обновление (12.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-D 8

	Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 24 В ~/60 В =, металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение:	2,5 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 10 А UL: 10 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	8
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup>
Материал:	PBT, полиэстер
Количество разъединений:	100
Сертификаты соответствия:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:В437 UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40°С до +100°С, кратковременно до +125°С

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® H-D 8**

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
11252500	H-D 8 SCM	Штыревой контакт	1–8	10
11253500	H-D 8 BCM	Гнездо	1–8	10

Последнее обновление (12.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16