

EPIC® H-EE 46



Изоляторы H-EE с высокой плотностью расположения контактов на базе серии H-BE

Вставка H-EE с кручеными контактами предназначена для размещения большого количества полюсов на небольшой площади и подходит для монтажа в корпус H-B.

Информация

Изоляторы с высокой плотностью расположения контактов

Доступны изоляторы типа EPIC® H-EE на 92 контакта



Машиностроение, промышленное оборудование



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Изоляторы H-EE с точеными контактами на большое число контактов в ограниченном пространстве

Для монтажа в корпусах серии H-B

Области применения

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Приборостроение и аппаратостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 46

Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов:	46 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,5-4,0 мм ²
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® H-EE 46

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Обозначение	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-EE 46 соединение обжимом					
10186400	H-EE 46 SC	Штыревой контакт	Точёные	1-46	5
10187400	H-EE 46 BC	Гнездо	Точёные	1-46	5

EPIC® H-EE 46

