

EPIC® H-Q 5 PE-C

Connector insert with 5 contacts an protection earth crimping contact

Обжимные вставки для безопасного обжима контактов EPIC® обладают высокой токопроводимостью и эксплуатационной долговечностью

Информация

Компактный силовой стандартный изолятор для штампованных контактов
Изготовлено в Германии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение

Преимущества

Powerful up to 30 A thanks to compact arrangement of the 5 power contacts.

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is

Последнее обновление (06.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE-C

suitable for automated assembly.

Special PE crimp contact enables automated assembly of a completely vibration-proof connector.

Mateable with market standard connectors.

Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 4.0 mm².

Области применения

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Suitable for wiring inside the control cabinet.

Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	400 В
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	30 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 мОм
Количество контактов:	5 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 0,14-4,0 мм ² Crimp termination PE: 0.75 mm ² ... 4.0 mm ²
Материал:	Полиамид
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-Q 5 PE-C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Packaging unit
10431610	EPIC H-Q 5 SCM PE-C	Штыревой контакт	5	10
10432610	EPIC H-Q 5 BCM PE-C	Гнездо	5	10

Последнее обновление (06.08.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-Q 5 PE-C

