

## EPIC® H-Q 7 PE-C

Connector insert with 7 contacts and protection earth crimping contact

Compact, 7-pole rectangular connector insert, powerful up to 10 A, for crimpable PE contact.

### Информация

Компактный силовой стандартный изолятор  
для штампованных контактов  
Изготовлено в Германии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение

### Преимущества

Compact contact arrangement allows 7 contacts + 1 PE contact in a small installation space.

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Последнее обновление (15.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-Q 7 PE-C

Special PE crimp contact enables automated assembly of a completely vibration-proof connector.  
Mateable with market standard connectors.  
Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 2.50 mm<sup>2</sup>.

### Области применения

For power supply connection of devices and machines in various applications.  
Suitable for wiring inside the control cabinet.  
Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Номинальное напряжение, В:	400 В
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	10 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	< 2 МОм
Количество контактов:	7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм <sup>2</sup> Crimp termination PE: 0.75 mm <sup>2</sup> ... 4.0 mm <sup>2</sup>
Материал:	Полиамид
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	UL-испытан: Регистрационный номер UL:E75770
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## EPIC® H-Q 7 PE-C

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Packaging unit
10431710	EPIC H-Q 7 SCM PE-C	Штыревой контакт	7	10
10432710	EPIC H-Q 7 BCM PE-C	Гнездо	7	10

Последнее обновление (15.08.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® H-Q 7 PE-C

