

EPIC® H-Q 5 PE-S

Connector insert with 5 crimping contacts and protection earth screwing contact

Compact, 5-pole rectangular connector insert, powerful up to 30 A, with screwable PE contact.

Информация

Компактный силовой стандартный изолятор
для штампованных контактов
Изготовлено в Германии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение

Преимущества

Powerful up to 30 A thanks to compact arrangement of the 5 power contacts.

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE-S

Protective earth (PE) can be connected in two ways: Variant "PE-S" can be used with a PE screw contact, variant "PE-C" with a PE crimp contact.

Mateable with market standard connectors.

Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 4.0 mm².

Области применения

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Suitable for wiring inside the control cabinet.

Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

400 В

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

30 А

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

< 2 МОм

Количество контактов:

5 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 0,14-4,0 мм²

Screw termination PE: 0.25 mm² ... 4.0 mm²

Материал:

Полиамид

Количество разъединений:

500

VDE-испытания:

UL-испытан:

Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-Q 5 PE-S

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
10431600	EPIC H-Q 5 SCM PE-S	Штыревой контакт	5	10
10432600	EPIC H-Q 5 BCM PE-S	Гнездо	5	10

EPIC® H-Q 5 PE-S

