

EPIC® H-Q 7 PE-S

Connector insert with 7 crimping contacts and protection earth screwing contact

Compact, 7-pole rectangular connector insert, powerful up to 10 A, with screwable PE contact.

Информация

Компактный силовой стандартный изолятор
для штампованных контактов
Изготовлено в Германии



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение

Преимущества

Compact contact arrangement allows 7 contacts + 1 PE contact in a small installation space.

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE-S

Protective earth (PE) can be connected in two ways: Variant "PE-S" can be used with a PE screw contact, variant "PE-C" with a PE crimp contact.

Mateable with market standard connectors.

Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 2.50 mm².

Области применения

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Suitable for wiring inside the control cabinet.

Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

400 В

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

10 А

Степень загрязнения:

3

Воспламеняемость:

UL94 V-0

Переходное сопротивление:

< 2 мОм

Количество контактов:

7 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Screw termination PE: 0.25 mm² ... 4.0 mm²

Материал:

Полиамид

Количество разъединений:

500

VDE-испытания:

UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® H-Q 7 PE-S

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
10431700	EPIC H-Q 7 SCM PE-S	Штыревой контакт	7	10
10432700	EPIC H-Q 7 BCM PE-S	Гнездо	7	10

EPIC® H-Q 7 PE-S