

EPIC® Инструмент для точёных контактов Н-ВЕ 2,5

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®



Характеристики

Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® Инструмент для точёных контактов Н-ВЕ 2,5

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Сечение (мин.) в мм ²	Сечение (макс.) в мм ²	Описание	Примечание	Packaging unit
11147000	EPIC® TOOL CRIMP HAND	-	-	-	-	-	1
11147001	Машина для обжима наконечников	без обжимных матриц и локализатора	-	-	Пневматические, 5-10 бар	-	1
11147100	EPIC® TOOL DIE H-D 1,6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0	-	0,14	4	-	-	1
11147200	Локализатор	-	-	-	Для обжимного инструмента 11147000, 11147001	Для точёных контактов: H-D 1,6; H-BE; MC 2,5 Для штампованных контактов MC 2,5	1

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Инструмент для точёных контактов Н-ВЕ 2,5