

EPIC® H-BE 2,5 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Крученые контакты для прямоугольных штекерных соединителей выполняются в виде гнездовых и штыревых контактов с различными размерами сечения.

Информация

Высококачественные позолоченные или посеребренные контакты



Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® Н-ВЕ 2,5 ТОЧЁНЫЕ КОНТАКТЫ

| Артикул | Обозначение | Тип контакта | Сечение жилы, мм ² | Cross-section identification | Поверхность | Длина удаленной изоляции (мм) | Штук/ед. упаковки |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Контакты | | | | | | | |
| 11190000 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 0.5 | - | Ag | 7,4 | 100 |
| 11195000 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 0.5 | - | Ag | 7,4 | 100 |
| 11190100 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 0.75 - 1 | 1 | Ag | 7,4 | 100 |
| 11195100 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 0.75 - 1 | 1 | Ag | 7,4 | 100 |
| 11190200 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 1.5 | 2 | Ag | 7,4 | 100 |
| 11195200 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 1.5 | 2 | Ag | 7,4 | 100 |
| 11190300 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 2.5 | 3 | Ag | 7,4 | 100 |
| 11195300 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 2.5 | 3 | Ag | 7,4 | 100 |
| 11190400 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 4 | - | Ag | 7,4 | 100 |
| 11195400 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 4 | - | Ag | 7,4 | 100 |
| Кол-во контактов | | | | | | | |
| 11190301 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 0.14 - 0.37 | 2 | Au | 7,4 | 100 |
| 11190302 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 0.14 - 0.37 | 2 | Au | 7,4 | 100 |
| 11192000 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 0.5 | - | Au | 7,4 | 100 |
| 11197000 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 0.5 | - | Au | 7,4 | 100 |
| 11192100 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 0.75 - 1 | 1 | Au | 7,4 | 100 |
| 11197100 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 0.75 - 1 | 1 | Au | 7,4 | 100 |
| 11192200 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Штыревой контакт | 1.5 | 2 | Au | 7,4 | 100 |
| 11197200 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 1.5 | 2 | Au | 7,4 | 100 |
| 11192300 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Вывод | 2.5 | 3 | Au | 7,4 | 100 |
| 11197300 | Н-ВЕ 2,5 точёные | Гнездо | 2.5 | 3 | Au | 7,4 | 100 |

Последнее обновление (11.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-VE 2,5 точёные контакты

