

EPIC® MC 2,5 точёные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Крученные контакты для поперечного сечения кабеля от 0,5 до 4 мм² выпускаются в виде гнездовых и штыревых контактов.

Информация

Посеребрённые и пассивированные контакты



Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® MC 2,5 точёные контакты

Артикул	Обозначение	Описание	Сечение жилы, мм ²	Cross-section identification	Поверхность	Длина удаленной изоляции (мм)	Штук/ед. упаковки
Контакты							
1121300C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	0.5	-	Ag	7,8	100
1121800C	MC 2,5 точёные	Гнездо	0.5	-	Ag	7,8	100
1121310C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	1	1	Ag	7,8	100
1121810C	MC 2,5 точёные	Гнездо	1	1	Ag	7,8	100
1121320C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	1.5	2	Ag	7,8	100
1121820C	MC 2,5 точёные	Гнездо	1.5	2	Ag	7,8	100
1121330C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	2.5	3	Ag	7,8	100
1121830C	MC 2,5 точёные	Гнездо	2.5	3	Ag	7,8	100
1121340C	MC 2,5 точёные	Штыревой контакт	4	-	Ag	7,8	100
1121840C	MC 2,5 точёные	Гнездо	4	-	Ag	7,8	100

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16